

SCHRÄGLAGENBEGRENZUNG STANDARDRASTE

Lean angle limiter for standard footpegs | Limiteur d'angle d'inclinaison pour les repose-pieds standard | Limiteur d'angle d'inclinaison pour les repose-pieds standard | Limitatore dell'angolo di piega per pedane standard


Art.-Nr: 13515-10x



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Schleifpin / Grinding pin				2
2	Halteblech / Retaining plate				2
3	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x8		7381	7381	2
4	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x16		7381	7381	4
5	Zentrierhülse / Centering sleeve				2
6	Sechskantmutter / Hex nut M6		985	10511	2
7	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1




06.03.25

1



M5x8
3,5Nm



2

M6x16
6,0Nm

RECHTS&LINKS
RIGHT&LEFT



Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe gleichmäßig anziehen.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened evenly to the torque specified.

Veuillez prémonter tous les composants de manière lâche sur le véhicule et les aligner. Ensuite, serrez les vis uniformément selon les spécifications.